

Garant**Narzynki HSS, MF: 18X1****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 141050 18X1 |
| GTIN | 4045197084163 |
| Klasa artykułu | 11K |

Opis**Wykonanie:**Z nacięciem **z obustronnym ścięciem w nakroju.****nakrój 1 3/4 zwoju.**

kierunek skrawania: prawe

Klasa tolerancji: DIN 13 6g

skok: 1 mm

Ø zewnętrzna: 45 mm

wysokość: 14 mm

Opis techniczny

| | |
|------------------|-----------|
| wysokość | 14 mm |
| skok | 1 mm |
| Ø zewnętrzna | 45 mm |
| Klasa tolerancji | DIN 13 6g |
| wielkość gwintu | M18x1 |

| | |
|------------------------|-----------|
| Rodzaj gwintu | MF |
| Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni |
| Materiał ostrza | HSS |
| norma | EN 22568 |
| kierunek skrawania | prawe |
| Rodzaj produktu | Narzynki |

Dane użytkownika

| | przydatność | V _c | kod ISO |
|--------------------------------|----------------------|----------------|---------|
| aluminium (dające krótki wiór) | nadaje się warunkowo | | |
| Stal < 500 N/mm ² | nadaje się | | |
| Stal < 750 N/mm ² | nadaje się | | |
| olej | nadaje się | | |
| suchy | nadaje się warunkowo | | |