

HOLEX®**Narzynki HSS-E, M× skok gw.: 14X1****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 141065 14X1 |
| GTIN | 4045197595355 |
| Klasa artykułu | 12K |

Opis**Wykonanie:**

Z nacięciem **z obustronnym ścięciem w nakroju.**

nakrój 2-zwojowy. Docierane i azotowane, kąt natarcia ok. 15°. Do obróbki stali nierdzewnych i o wysokiej wytrzymałości.

Rodzaj gwintu: MF

Kąt boku zarysu gwintu: 60 stopni

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: EN 22568

Klasa tolerancji: DIN 13 6g

skok: 1 mm

Ø zewnętrzna: 38 mm

wysokość: 10 mm

Opis techniczny

| | |
|----------|-------|
| wysokość | 10 mm |
| skok | 1 mm |

| | |
|---------------------------|-----------|
| wielkość gwintu M | 14 |
| Ø zewnętrzna | 38 mm |
| Klasa tolerancji | DIN 13 6g |
| Rodzaj gwintu | MF |
| Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni |
| Materiał ostrza | HSS E |
| norma | EN 22568 |