

HOLEX®
Narzynki HSS-E, M× skok gw.: 14X1,5

Dane zamówienia

Numer katalogowy	141065 14X1,5
GTIN	4045197595362
Klasa artykułu	12K

Opis
Wykonanie:

 Z nacięciem **z obustronnym ścięciem w nakroju.**
nakrój 2-zwojowy. Docierane i azotowane, kąt natarcia ok. 15°. Do obróbki stali nierdzewnych i o wysokiej wytrzymałości.

Rodzaj gwintu: MF

Kąt boku zarysu gwintu: 60 stopni

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: EN 22568

Klasa tolerancji: DIN 13 6g

skok: 1,5 mm

Ø zewnętrzna: 38 mm

wysokość: 10 mm

Opis techniczny

wielkość gwintu M	14
wysokość	10 mm

skok	1,5 mm
Ø zewnętrzna	38 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
Rodzaj gwintu	MF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS E
norma	EN 22568