

Garant**Zestawy gwintowników ręcznych, bez powłoki, MF: 2X0,25****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130470 2X0,25
GTIN	4045197066848
Klasa artykułu	11G

Opis**Wykonanie:**

2-elementowy zestaw gwintowników: **wstępny i wykańczak**. Gwinty szlifowane z pełnego profilu i zaszlifowane.

Rodzaj gwintu: MF

Materiał ostrza

 : HSS

norma: DIN 2181

Klasa tolerancji: ISO 1 4H

skok gwintu: 0,25 mm

długość całkowita L: 36 mm

Ø chwytu D_s: 2,8 mm

Chwyt kwadratowy □: 2,1 mm

Ø otworu rdzenia: 1,75 mm

Opis techniczny

Ø otworu rdzenia	1,75 mm
Ø gwintu	2 mm
skok gwintu	0,25 mm
kąt nacięcia	8 stopni
Ø chwytu D _s	2,8 mm
długość całkowita L	36 mm

Chwył kwadratowy □	2,1 mm
Klasa tolerancji	ISO 1 4H
Materiał ostrza 	HSS
norma	DIN 2181
głębokość gwintu	4 mm
Rodzaj gwintu	MF
wielkość gwintu	M2×0,25
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
Kształt nakroju	D
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworach nieprzelotowych i przelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki ręczne
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik