

Garant**Zestawy gwintowników ręcznych, bez powłoki, MF: 3X0,35****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130470 3X0,35
GTIN	4045197066862
Klasa artykułu	11G

Opis**Wykonanie:**

2-elementowy zestaw gwintowników: **wstępny i wykańczak**. Gwinty szlifowane z pełnego profilu i zaszlifowane.

Rodzaj gwintu: MF

Materiał ostrza

 : HSS

norma: DIN 2181

Klasa tolerancji: ISO 1 4H

skok gwintu: 0,35 mm

długość całkowita L: 40 mm

Ø chwytu D_s: 3,5 mm

Chwyt kwadratowy □: 2,7 mm

Ø otworu rdzenia: 2,65 mm

Opis techniczny

Ø gwintu	3 mm
skok gwintu	0,35 mm
kąt nacięcia	8 stopni
Ø otworu rdzenia	2,65 mm
Ø chwytu D _s	3,5 mm
długość całkowita L	40 mm

Chwyt kwadratowy □	2,7 mm
Klasa tolerancji	ISO 1 4H
Materiał ostrza 	HSS
norma	DIN 2181
głębokość gwintu	6 mm
Rodzaj gwintu	MF
wielkość gwintu	M3×0,35
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
Kształt nakroju	D
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworach nieprzelotowych i przelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki ręczne
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik

Akcesoria

Zestaw narzędzi do gwintów drobnozwojnych, w metalowej kasecie do drobnozwojowych gwintów metrycznych MF3-20

145807 MF3-20