

Garant**Zestawy gwintowników ręcznych, bez powłoki, MF: 5X0,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130470 5X0,5
GTIN	4045197066893
Klasa artykułu	11G

Opis**Wykonanie:**

2-elementowy zestaw gwintowników: **wstępny i wykańczak**. Gwinty szlifowane z pełnego profilu i zaszlifowane.

Rodzaj gwintu: MF

Materiał ostrza

 : HSS

norma: DIN 2181

Klasa tolerancji: ISO 2 6H

skok gwintu: 0,5 mm

długość całkowita L: 50 mm

Ø chwytu D_s : 6 mm

Chwyt kwadratowy □: 4,9 mm

Ø otworu rdzenia: 4,5 mm

Opis techniczny

Ø gwintu	5 mm
skok gwintu	0,5 mm
Ø otworu rdzenia	4,5 mm
kąt nacięcia	8 stopni
Ø chwytu D_s	6 mm
długość całkowita L	50 mm

Chwyt kwadratowy □	4,9 mm
Klasa tolerancji	ISO 2 6H
Materiał ostrza 	HSS
norma	DIN 2181
głębokość gwintu	10 mm
Rodzaj gwintu	MF
wielkość gwintu	M5×0,5
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
Kształt nakroju	D
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworach nieprzelotowych i przelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki ręczne
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik

Akcesoria

Zestaw narzędzi do gwintów drobnozwojnych, w metalowej kasecie do drobnozwojowych gwintów metrycznych MF3-20

145807 MF3-20