

**Garant****Gwintowniki maszynowe HSSE-PM, azotowane, M: M2,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	135750 M2,5
GTIN	4045197077394
Klasa artykułu	11H

**Opis****Wykonanie:****Stabilne wykon. z prawoskrętną linią śrubową o kącie 15°.**

Rodzaj gwintu: M

Materiał ostrza

&amp;nbsp;: HSS E PM

norma: DIN 371

Klasa tolerancji: ISO 2X 6HX

skok gwintu: 0,45 mm

długość całkowita L: 50 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 2,8 mm

Chwyt kwadratowy □: 2,1 mm

Ø otworu rdzenia: 2,05 mm

**Opis techniczny**

Ø otworu rdzenia	2,05 mm
liczba rowków wiórowych	3
Liczba ostrzy Z	3
kąt nacięcia	15 stopni
skok gwintu	0,45 mm
Ø gwintu	2,5 mm
norma	DIN 371
Ø chwytu D <sub>s</sub>	2,8 mm
długość całkowita L	50 mm

Chwył kwadratowy □	2,1 mm
Klasa tolerancji	ISO 2X 6HX
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E PM
głębokość gwintu	5 mm
Rodzaj gwintu	M
wielkość gwintu	M2,5
powłoka	azotowane
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	C
Kąt linii śrubowej	15 stopni
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2xD przy otworze nieprzelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pieńcień barwny	różowy
Rodzaj produktu	gwintownik