

**Narzynki, calowe: G1/4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	142060 G1/4
GTIN	4045197084651
Klasa artykułu	11K

Opis**Wykonanie:**

narzynka sześciokątna, bez ścięcia w nakroju, do wygładzania.

Zastosowanie:

Do walcowych gwintów rurowych Whitwortha DIN ISO 228/1

Rodzaj gwintu: G

Kąt boku zarysu gwintu: 55 stopni

Materiał ostrza

 : HSS

norma: EN 24231

liczba zwojów na cal: 19

Ø gwintu: 13,16 mm

rozwartość klucza: 36 mm

wysokość: 10 mm

Opis techniczny

wielkość gwintu cal	G1/4
rozwartość klucza	36 mm
wysokość	10 mm

Ø gwintu	13,16 mm
liczba zwojów na cal	19
Rodzaj gwintu	G
Kąt boku zarysu gwintu	55 stopni
Materiał ostrza 	HSS
norma	EN 24231