

**Narzynki, UNC: 6-32****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	142520 6-32
GTIN	4045197084750
Klasa artykułu	11K

**Opis****Wykonanie:**

Z nacięciem **z obustronnym ścięciem w nakroju**. Ułatwia to nacinanie i odprowadzanie wiórów w kierunku skrawania. **Nakrój 1 3/4 zwoju.**

**Zastosowanie:**

**Do uniw. gwintów grubozwojnych UNC** wg ASME-B1.1.

Rodzaj gwintu: UNC

Kąt boku zarysu gwintu: 60 stopni

Materiał ostrza

&nbsp;; HSS

norma: EN 22568

Klasa tolerancji: 2A

liczba zwojów na cal: 32

Ø gwintu: 3,51 mm

Ø zewnętrzna: 20 mm

wysokość: 7 mm

**Opis techniczny**

Ø gwintu	3,51 mm
----------	---------

wysokość	7 mm
liczba zwojów na cal	32
Ø zewnętrzna	20 mm
Rodzaj gwintu	UNC
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
norma	EN 22568
Klasa tolerancji	2A