

**Garant****Narzynki, UNC: 3/4-10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	142520 3/4-10
GTIN	4045197084859
Klasa artykułu	11K

**Opis****Wykonanie:**

Z nacięciem **z obustronnym ścięciem w nakroju**. Ułatwia to nacinanie i odprowadzanie wiórów w kierunku skrawania. **Nakrój 1 3/4 zwoju.**

**Zastosowanie:**

**Do uniw. gwintów grubozwojnych UNC** wg ASME-B1.1.

Klasa tolerancji: 2A

liczba zwojów na cal: 10

Ø gwintu: 19,05 mm

Ø zewnętrzna: 45 mm

wysokość: 18 mm

**Opis techniczny**

liczba zwojów na cal	10
wysokość	18 mm
Ø gwintu	19,05 mm
Ø zewnętrzna	45 mm

kierunek skrawania	prawe
Rodzaj gwintu	UNC
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza	HSS
norma	EN 22568
Klasa tolerancji	2A
Rodzaj produktu	Narzynki

### Dane użytkownika

	przydatność	V <sub>c</sub>	kod ISO
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się warunkowo		
Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się		
Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się		
olej	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		