

**Narzynki, UNC: 8-32****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	142520 8-32
GTIN	4045197084767
Klasa artykułu	11K

Opis**Wykonanie:**

Z nacięciem **z obustronnym ścięciem w nakroju**. Ułatwia to nacinanie i odprowadzanie wiórów w kierunku skrawania. **Nakrój 1 3/4 zwoju.**

Zastosowanie:

Do uniw. gwintów grubozwojnych UNC wg ASME-B1.1.

Rodzaj gwintu: UNC

Kąt boku zarysu gwintu: 60 stopni

Materiał ostrza

 ; HSS

norma: EN 22568

Klasa tolerancji: 2A

liczba zwojów na cal: 32

Ø gwintu: 4,17 mm

Ø zewnętrzna: 20 mm

wysokość: 7 mm

Opis techniczny

wysokość	7 mm
----------	------

Ø gwintu	4,17 mm
liczba zwojów na cal	32
Ø zewnętrzna	20 mm
Rodzaj gwintu	UNC
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS
norma	EN 22568
Klasa tolerancji	2A