

**Narzynki, UNC: 7/8-9****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	142520 7/8-9
GTIN	4045197084866
Klasa artykułu	11K

Opis**Wykonanie:**

Z nacięciem **z obustronnym ścięciem w nakroju**. Ułatwia to nacinanie i odprowadzanie wiórów w kierunku skrawania. **Nakrój 1 3/4 zwoju.**

Zastosowanie:

Do uniw. gwintów grubozwojnych UNC wg ASME-B1.1.

Rodzaj gwintu: UNC

Kąt boku zarysu gwintu: 60 stopni

Materiał ostrza

 HSS

norma: EN 22568

Klasa tolerancji: 2A

liczba zwojów na cal: 9

Ø gwintu: 22,23 mm

Ø zewnętrzna: 55 mm

wysokość: 22 mm

Opis techniczny

wysokość	22 mm
----------	-------

Ø gwintu	22,23 mm
liczba zwojów na cal	9
Ø zewnętrzna	55 mm
Rodzaj gwintu	UNC
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS
norma	EN 22568
Klasa tolerancji	2A