

**Narzynki, calowe: G1/2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	142060 G1/2
GTIN	4045197084675
Klasa artykułu	11K

**Opis****Wykonanie:**

narzynka <B>sześciokątna, bez</B> ściecia w nakroju, do wygładzania.

**Zastosowanie:**

Do walcowych gwintów rurowych Whitwortha DIN ISO 228/1

Rodzaj gwintu: G

Kąt boku zarysu gwintu: 55 stopni

Materiał ostrza

&nbsp;; HSS

norma: EN 24231

liczba zwojów na cal: 14

Ø gwintu: 20,96 mm

rozwartość klucza: 41 mm

wysokość: 14 mm

**Opis techniczny**

rozwartość klucza	41 mm
wielkość gwintu cal	G1/2
wysokość	14 mm

Ø gwintu	20,96 mm
liczba zwojów na cal	14
Rodzaj gwintu	G
Kąt boku zarysu gwintu	55 stopni
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
norma	EN 24231