

**Garant****Rozwiertaki z VHM Otwór przelotowy HPC, DLC, Ø nom. DC: 7,5 mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 164346 7,5    |
| GTIN             | 4045197548573 |
| Klasa artykułu   | 10N           |

**Opis****Wykonanie:**

**Do stosowania w obrabiarkach NC,** o Ø chwytu wyrażonej w liczbach parzystych. Do standardowego mocowania, zwłaszcza w **wuchwytach hydraulicznych albo w precyzyjnych uchwytach zaciskowych.** Dzięki temu osiągnięta jest **wysoka dokładność ruchu obrotowego i procesu skrawania.** Zakup **uchwytów specjalnych nie jest już konieczny.** Z **wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa, umożliwiającym zastosowanie w obszarze HPC, co obniża koszty produkcji.**

**Rozwiertaki szlifowane na tolerancję wg zamówienia.**

**Z powłoką DLC sp<sup>2</sup> najnowszej generacji.**

**Zastosowanie:**

do **rozwiercania otworów przelotowych** w obszarze **HPC/HSC.**

Liczba ostrzy Z: 6

zakres Ø: 7,21 - 7,7 mm

długość ostrzy L<sub>c</sub>: 16 mm

Długość wysięgu L<sub>1</sub>: 60 mm

długość całkowita L: 100 mm

Liczba ostrzy Z: 6

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 8 mm

**Opis techniczny**

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Ø nom. D <sub>c</sub>          | 7,5 mm      |
| Długość wysięgu L <sub>1</sub> | 60 mm       |
| Posuw f w odlewie aluminiowym  | 1,2 mm/obr, |
| tolerancje chwytu              | h6          |

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Ø chwytu D <sub>s</sub>           | 8 mm                                 |
| długość całkowita L               | 100 mm                               |
| długość ostrzy L <sub>c</sub>     | 16 mm                                |
| zakres Ø                          | 7,21 - 7,7 mm                        |
| Liczba ostrzy Z                   | 6                                    |
| powłoka                           | DLC                                  |
| Materiał ostrza<br>&nbsp;         | VHM                                  |
| norma                             | Norma zakładowa                      |
| typ                               | W                                    |
| chłodzenie wewnętrzne             | tak, przy 25 bar                     |
| chwyt                             | DIN 6535 HA z h6                     |
| Strategia skrawania               | HPC                                  |
| Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym             |
| pierścień barwny                  | żółty                                |
| Rodzaj produktu                   | Rozwiertak z nierozłącznymi ostrzami |