

**Narzynki, UNF: 3/4-16****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	142620 3/4-16
GTIN	4045197084965
Klasa artykułu	11K

**Opis****Wykonanie:**

Z nacięciem **obustronnym ścięciem w nakroju**. Ułatwia to nacinanie i odprowadzanie wiórów w kierunku skrawania. **Nakrój 1 3/4 zwoju.**

**Zastosowanie:**

**Do uniw. gwintów drobnozwojnych UNF** wg ASME-B1.1.

Klasa tolerancji: 2A

liczba zwojów na cal: 16

Ø gwintu: 19,05 mm

Ø zewnętrzna: 45 mm

wysokość: 14 mm

**Opis techniczny**

wysokość	14 mm
liczba zwojów na cal	16
Ø gwintu	19,05 mm
Ø zewnętrzna	45 mm

wielkość gwintu	3/4-16 UNF
kierunek skrawania	prawe
Rodzaj gwintu	UNF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
norma	EN 22568
Klasa tolerancji	2A
Rodzaj produktu	Narzynki

---

## Aksesoria

Zestaw narzędzi do gwintów UNF, w walizce z tworzywa sztucznego do uniwersalnych gwintów drobnozwojnych UNF UNF1/4-3/4

145965 UNF1/4-3/4