

Garant**Narzynki, G: G1/8**

Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 142050 G1/8 |
| GTIN | 4045197084583 |
| Klasa artykułu | 11K |

Opis

Wykonanie:

z nacięciem **z obustronnym ścięciem w nakroju**. Ułatwia to nacinanie i odprowadzanie wiórów w kierunku skrawania. **Nakrój 1 3/4 zwoju.**

Zastosowanie:

Do walcowych gwintów rurowych Whitwortha DIN ISO 228/1

norma: EN 24231

liczba zwojów na cal: 28

Ø gwintu: 9,73 mm

Ø zewnętrzna: 30 mm

wysokość: 11 mm

Opis techniczny

| | |
|----------------------|---------|
| liczba zwojów na cal | 28 |
| wysokość | 11 mm |
| Ø gwintu | 9,73 mm |
| Ø zewnętrzna | 30 mm |

| | |
|------------------------|-----------|
| wielkość gwintu | G1/8 |
| kierunek skrawania | prawe |
| Klasa tolerancji | A |
| Rodzaj gwintu | G |
| Kąt boku zarysu gwintu | 55 stopni |
| Materiał ostrza | HSS |
| norma | EN 24231 |
| Rodzaj produktu | Narzynki |

Dane użytkownika

| | przydatność | V _c | kod ISO |
|--------------------------------|----------------------|----------------|---------|
| aluminium (dające krótki wiór) | nadaje się warunkowo | | |
| Stal < 500 N/mm ² | nadaje się | | |
| Stal < 750 N/mm ² | nadaje się | | |
| olej | nadaje się | | |
| suchy | nadaje się warunkowo | | |