

**Narzynki, calowe: G3/4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	142060 G3/4
GTIN	4045197084682
Klasa artykułu	11K

**Opis****Wykonanie:**

narzynka <B>sześciokątna, bez</B> ściecia w nakroju, do wygładzania.

**Zastosowanie:**

Do walcowych gwintów rurowych Whitwortha DIN ISO 228/1

Rodzaj gwintu: G

Kąt boku zarysu gwintu: 55 stopni

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS

norma: EN 24231

liczba zwojów na cal: 14

Ø gwintu: 26,44 mm

rozwartość klucza: 50 mm

wysokość: 16 mm

**Opis techniczny**

Ø gwintu	26,44 mm
wysokość	16 mm

wielkość gwintu cal	G3/4
rozwartość klucza	50 mm
liczba zwojów na cal	14
Rodzaj gwintu	G
Kąt boku zarysu gwintu	55 stopni
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
norma	EN 24231