

**Narzynki, UNF: 7/8-14****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	142620 7/8-14
GTIN	4045197084972
Klasa artykułu	11K

**Opis****Wykonanie:**

Z nacięciem **obustronnym ścięciem w nakroju**. Ułatwia to nacinanie i odprowadzanie wiórów w kierunku skrawania. **Nakrój 1 3/4 zwoju.**

**Zastosowanie:**

**Do uniw. gwintów drobnozwojnych UNF** wg ASME-B1.1.

Rodzaj gwintu: UNF

Kąt boku zarysu gwintu: 60 stopni

Materiał ostrza

&nbsp;; HSS

norma: EN 22568

Klasa tolerancji: 2A

liczba zwojów na cal: 14

Ø gwintu: 22,23 mm

Ø zewnętrzna: 55 mm

wysokość: 16 mm

**Opis techniczny**

wielkość gwintu UNF	7/8-14
---------------------	--------

Ø gwintu	22,23 mm
wysokość	16 mm
liczba zwojów na cal	14
Ø zewnętrzna	55 mm
Rodzaj gwintu	UNF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
norma	EN 22568
Klasa tolerancji	2A