



Narzynki, UNC: 12-24



Dane zamówienia

Numer katalogowy	142520 12-24
GTIN	4045197084781
Klasa artykułu	11K

Opis

Wykonanie:

Z nacięciem **z obustronnym ścięciem w nakroju**. Ułatwia to nacinanie i odprowadzanie wiórów w kierunku skrawania. **Nakrój 1 3/4 zwoju.**

Zastosowanie:

Do uniw. gwintów grubozwojnych UNC wg ASME-B1.1.

Rodzaj gwintu: UNC

Kąt boku zarysu gwintu: 60 stopni

Materiał ostrza

 ; HSS

norma: EN 22568

Klasa tolerancji: 2A

liczba zwojów na cal: 24

Ø gwintu: 5,49 mm

Ø zewnętrzna: 20 mm

wysokość: 7 mm

Opis techniczny

Ø gwintu	5,49 mm
----------	---------

wysokość	7 mm
liczba zwojów na cal	24
Ø zewnętrzna	20 mm
Rodzaj gwintu	UNC
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS
norma	EN 22568
Klasa tolerancji	2A