

**Narzynki, UNF: 10-32****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	142620 10-32
GTIN	4045197084880
Klasa artykułu	11K

Opis**Wykonanie:**

Z nacięciemz **obustronnym ścięciem w nakroju**. Ułatwia to nacinanie i odprowadzanie wiórów w kierunku skrawania.**Nakrój 1 3/4 zwoju.**

Zastosowanie:

Do uniw. gwintów drobnozwojnych UNF wg ASME-B1.1.

Rodzaj gwintu: UNF

Kąt boku zarysu gwintu: 60 stopni

Materiał ostrza

 ; HSS

norma: EN 22568

Klasa tolerancji: 2A

liczba zwojów na cal: 32

Ø gwintu: 4,83 mm

Ø zewnętrzna: 20 mm

wysokość: 7 mm

Opis techniczny

liczba zwojów na cal	32
----------------------	----

wysokość	7 mm
Ø gwintu	4,83 mm
wielkość gwintu UNF	10-32
Ø zewnętrzna	20 mm
Rodzaj gwintu	UNF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS
norma	EN 22568
Klasa tolerancji	2A