



Narzynki, calowe: G1



Dane zamówienia

Numer katalogowy	142060 G1
GTIN	4045197084699
Klasa artykułu	11K

Opis

Wykonanie:

narzynka sześciokątna, bez ścienia w nakroju, do wygładzania.

Zastosowanie:

Do walcowych gwintów rurowych Whitwortha DIN ISO 228/1

Rodzaj gwintu: G

Kąt boku zarysu gwintu: 55 stopni

Materiał ostrza

 : HSS

norma: EN 24231

liczba zwojów na cal: 11

Ø gwintu: 33,25 mm

rozwartość klucza: 60 mm

wysokość: 18 mm

Opis techniczny

rozwartość klucza	60 mm
wysokość	18 mm
wielkość gwintu cal	G1

Ø gwintu	33,25 mm
liczba zwojów na cal	11
Rodzaj gwintu	G
Kąt boku zarysu gwintu	55 stopni
Materiał ostrza 	HSS
norma	EN 24231