

**Narzynki, UNC: 1/4-20****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	142520 1/4-20
GTIN	4045197084798
Klasa artykułu	11K

**Opis****Wykonanie:**

Z nacięciem **z obustronnym ścięciem w nakroju**. Ułatwia to nacinanie i odprowadzanie wiórów w kierunku skrawania. **Nakrój 1 3/4 zwoju.**

**Zastosowanie:**

**Do uniw. gwintów grubozwojnych UNC** wg ASME-B1.1.

Klasa tolerancji: 2A

liczba zwojów na cal: 20

Ø gwintu: 6,35 mm

Ø zewnętrzna: 20 mm

wysokość: 7 mm

**Opis techniczny**

liczba zwojów na cal	20
wysokość	7 mm
Ø gwintu	6,35 mm
Ø zewnętrzna	20 mm

kierunek skrawania	prawe
Rodzaj gwintu	UNC
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
norma	EN 22568
Klasa tolerancji	2A
Rodzaj produktu	Narzynki

## Akcesoria

Zestaw narzędzi do gwintów UNC, w walizce z tworzywa sztucznego do uniwersalnych gwintów grubozwojnych UNC UNC1/4-3/4

145955 UNC1/4-3/4