

**Narzynki, UNF: 12-28****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	142620 12-28
GTIN	4045197084897
Klasa artykułu	11K

**Opis****Wykonanie:**

Z nacięciemz **obustronnym ścięciem w nakroju**. Ułatwia to nacinanie i odprowadzanie wiórów w kierunku skrawania.**Nakrój 1 3/4 zwoju.**

**Zastosowanie:**

**Do uniw. gwintów drobnozwojnych UNF** wg ASME-B1.1.

Rodzaj gwintu: UNF

Kąt boku zarysu gwintu: 60 stopni

Materiał ostrza

&nbsp;; HSS

norma: EN 22568

Klasa tolerancji: 2A

liczba zwojów na cal: 28

Ø gwintu: 5,49 mm

Ø zewnętrzna: 20 mm

wysokość: 7 mm

**Opis techniczny**

Ø gwintu	5,49 mm
----------	---------

wysokość	7 mm
wielkość gwintu UNF	12-28
liczba zwojów na cal	28
Ø zewnętrzna	20 mm
Rodzaj gwintu	UNF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
norma	EN 22568
Klasa tolerancji	2A