



## Narzynki, calowe: G1.1/4



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	142060 G1.1/4
GTIN	4045197084705
Klasa artykułu	11K

### Opis

#### Wykonanie:

narzynka <B>sześciokątna, bez</B> ściecia w nakroju, do wygładzania.

#### Zastosowanie:

Do walcowych gwintów rurowych Whitwortha DIN ISO 228/1

Rodzaj gwintu: G

Kąt boku zarysu gwintu: 55 stopni

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS

norma: EN 24231

liczba zwojów na cal: 11

Ø gwintu: 41,91 mm

rozwartość klucza: 70 mm

wysokość: 20 mm

### Opis techniczny

wysokość	20 mm
rozwartość klucza	70 mm
Ø gwintu	41,91 mm

wielkość gwintu cal	G1.1/4
liczba zwojów na cal	11
Rodzaj gwintu	G
Kąt boku zarysu gwintu	55 stopni
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
norma	EN 24231