

**Narzynki, G: G1/2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	142050 G1/2
GTIN	4045197084613
Klasa artykułu	11K

Opis**Wykonanie:**

z nacięciem **z obustronnym ścięciem w nakroju**. Ułatwia to nacinanie i odprowadzanie wiórów w kierunku skrawania. **Nakrój 1 3/4 zwoju.**

Zastosowanie:

Do walcowych gwintów rurowych Whitwortha DIN ISO 228/1

norma: EN 24231

liczba zwojów na cal: 14

Ø gwintu: 20,96 mm

Ø zewnętrzna: 45 mm

wysokość: 14 mm

Opis techniczny

wysokość	14 mm
liczba zwojów na cal	14
Ø gwintu	20,96 mm
Ø zewnętrzna	45 mm

wielkość gwintu	G1/2
kierunek skrawania	prawe
Klasa tolerancji	A
Rodzaj gwintu	G
Kąt boku zarysu gwintu	55 stopni
Materiał ostrza 	HSS
norma	EN 24231
Rodzaj produktu	Narzynki

Akcesoria

Zestaw narzędzi do gwintów rurowych, w walizce z tworzywa sztucznego do gwintów rurowych walcowych G1/8-1

145905 G1/8-1