

**Narzynki, UNC: 5/16-18****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	142520 5/16-18
GTIN	4045197084804
Klasa artykułu	11K

**Opis****Wykonanie:**

Z nacięciem **z obustronnym ścięciem w nakroju**. Ułatwia to nacinanie i odprowadzanie wiórów w kierunku skrawania. **Nakrój 1 3/4 zwoju.**

**Zastosowanie:**

**Do uniw. gwintów grubozwojnych UNC** wg ASME-B1.1.

Klasa tolerancji: 2A

liczba zwojów na cal: 18

Ø gwintu: 7,94 mm

Ø zewnętrzna: 25 mm

wysokość: 9 mm

**Opis techniczny**

liczba zwojów na cal	18
Ø gwintu	7,94 mm
wysokość	9 mm
Ø zewnętrzna	25 mm

kierunek skrawania	prawe
Rodzaj gwintu	UNC
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
norma	EN 22568
Klasa tolerancji	2A
Rodzaj produktu	Narzynki

## Akcesoria

Zestaw narzędzi do gwintów UNC, w walizce z tworzywa sztucznego do uniwersalnych gwintów grubozwojnych UNC UNC1/4-3/4

145955 UNC1/4-3/4