

**Narzynki, calowe: G1.1/2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	142060 G1.1/2
GTIN	4045197084712
Klasa artykułu	11K

Opis**Wykonanie:**

narzynka sześciokątna, bez ściecia w nakroju, do wygładzania.

Zastosowanie:

Do walcowych gwintów rurowych Whitwortha DIN ISO 228/1

Rodzaj gwintu: G

Kąt boku zarysu gwintu: 55 stopni

Materiał ostrza

 ; HSS

norma: EN 24231

liczba zwojów na cal: 11

Ø gwintu: 47,8 mm

rozwartość klucza: 85 mm

wysokość: 22 mm

Opis techniczny

wielkość gwintu cal	G1.1/2
Ø gwintu	47,8 mm

wysokość	22 mm
rozwartość klucza	85 mm
liczba zwojów na cal	11
Rodzaj gwintu	G
Kąt boku zarysu gwintu	55 stopni
Materiał ostrza 	HSS
norma	EN 24231