

**Narzynki, UNC: 3/8-16****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	142520 3/8-16
GTIN	4045197084811
Klasa artykułu	11K

Opis**Wykonanie:**

Z nacięciem **z obustronnym ścięciem w nakroju**. Ułatwia to nacinanie i odprowadzanie wiórów w kierunku skrawania. **Nakrój 1 3/4 zwoju.**

Zastosowanie:

Do uniw. gwintów grubozwojnych UNC wg ASME-B1.1.

Klasa tolerancji: 2A

liczba zwojów na cal: 16

Ø gwintu: 9,53 mm

Ø zewnętrzna: 30 mm

wysokość: 11 mm

Opis techniczny

wysokość	11 mm
liczba zwojów na cal	16
Ø gwintu	9,53 mm
Ø zewnętrzna	30 mm

kierunek skrawania	prawe
Rodzaj gwintu	UNC
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS
norma	EN 22568
Klasa tolerancji	2A
Rodzaj produktu	Narzynki

Aksesoria

Zestaw narzędzi do gwintów UNC, w walizce z tworzywa sztucznego do uniwersalnych gwintów grubozwojnych UNC UNC1/4-3/4

145955 UNC1/4-3/4