



## Narzynki, calowe: G2



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	142060 G2
GTIN	4045197084729
Klasa artykułu	11K

### Opis

#### Wykonanie:

narzynka <B>sześciokątna, bez</B> ściecia w nakroju, do wygładzania.

#### Zastosowanie:

Do walcowych gwintów rurowych Whitwortha DIN ISO 228/1

Rodzaj gwintu: G

Kąt boku zarysu gwintu: 55 stopni

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS

norma: EN 24231

liczba zwojów na cal: 11

Ø gwintu: 59,61 mm

rozwartość klucza: 100 mm

wysokość: 22 mm

### Opis techniczny

Ø gwintu	59,61 mm
wielkość gwintu cal	G2

rozwartość klucza	100 mm
wysokość	22 mm
liczba zwojów na cal	11
Rodzaj gwintu	G
Kąt boku zarysu gwintu	55 stopni
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
norma	EN 24231