

**Narzynki, UNF: 5/16-24****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	142620 5/16-24
GTIN	4045197084910
Klasa artykułu	11K

Opis**Wykonanie:**

Z nacięciemz **obustronnym ścięciem w nakroju**. Ułatwia to nacinanie i odprowadzanie wiórów w kierunku skrawania.**Nakrój 1 3/4 zwoju.**

Zastosowanie:

Do uniw. gwintów drobnozwojnych UNF wg ASME-B1.1.

Klasa tolerancji: 2A

liczba zwojów na cal: 24

Ø gwintu: 7,94 mm

Ø zewnętrzna: 25 mm

wysokość: 9 mm

Opis techniczny

Ø gwintu	7,94 mm
liczba zwojów na cal	24
wysokość	9 mm
Ø zewnętrzna	25 mm

wielkość gwintu	5/16-24 UNF
kierunek skrawania	prawe
Rodzaj gwintu	UNF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS
norma	EN 22568
Klasa tolerancji	2A
Rodzaj produktu	Narzynki

Akcesoria

Zestaw narzędzi do gwintów UNF, w walizce z tworzywa sztucznego do uniwersalnych gwintów drobnozwojnych UNF UNF1/4-3/4

145965 UNF1/4-3/4