

**Narzynki, G: G1****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 142050 G1     |
| GTIN             | 4045197084637 |
| Klasa artykułu   | 11K           |

**Opis****Wykonanie:**

z nacięciem **z obustronnym ścięciem w nakroju**. Ułatwia to nacinanie i odprowadzanie wiórów w kierunku skrawania. **Nakrój 1 3/4 zwoju.**

**Zastosowanie:**

Do walcowych gwintów rurowych Whitwortha DIN ISO 228/1

norma: EN 24231

liczba zwojów na cal: 11

Ø gwintu: 33,25 mm

Ø zewnętrzna: 65 mm

wysokość: 18 mm

**Opis techniczny**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| wysokość             | 18 mm    |
| Ø gwintu             | 33,25 mm |
| liczba zwojów na cal | 11       |
| Ø zewnętrzna         | 65 mm    |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| wielkość gwintu           | G1        |
| kierunek skrawania        | prawe     |
| Klasa tolerancji          | A         |
| Rodzaj gwintu             | G         |
| Kąt boku zarysu gwintu    | 55 stopni |
| Materiał ostrza<br>&nbsp; | HSS       |
| norma                     | EN 24231  |
| Rodzaj produktu           | Narzynki  |

## Aksesoria

Zestaw narzędzi do gwintów rurowych, w walizce z tworzywa sztucznego do gwintów rurowych walcowych G1/8-1

145905 G1/8-1