

HOLEX®
Zestaw narzynek HSS, do gwintów metrycznych: M3-12

Dane zamówienia

Numer katalogowy	142720 M3-12
GTIN	4045197592156
Klasa artykułu	12K

Opis
Wykonanie:

7-elementowe zestawy narzynek **z HSS**, (M3-M12) w kasecie.

Zawartość:

Po 1 narzynce nr 140320 wielk. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12.

Rodzaj gwintu: M

Kąt boku zarysu gwintu: 60 stopni

Materiał ostrza

 : HSS

norma: EN 22568

Klasa tolerancji: DIN 13 6g

Opis techniczny

do gwintów metrycznych	M3-12
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS

norma	EN 22568
Klasa tolerancji	DIN 13 6g