

Garant**Zestawy gwintowników ręcznych, bez powłoki, MF: 10X0,75****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130470 10X0,75
GTIN	4045197066978
Klasa artykułu	11G

Opis**Wykonanie:**

2-elementowy zestaw gwintowników: **wstępny i wykańczak**. Gwinty szlifowane z pełnego profilu i zaszlifowane.

Rodzaj gwintu: MF

Materiał ostrza

 : HSS

norma: DIN 2181

Klasa tolerancji: ISO 2 6H

skok gwintu: 0,75 mm

długość całkowita L: 63 mm

Ø chwytu D_s: 7 mm

Chwyt kwadratowy □: 5,5 mm

Ø otworu rdzenia: 9,2 mm

Opis techniczny

skok gwintu	0,75 mm
Ø otworu rdzenia	9,2 mm
Ø gwintu	10 mm
kąt nacięcia	8 stopni
Ø chwytu D _s	7 mm
długość całkowita L	63 mm

Chwył kwadratowy □	5,5 mm
Klasa tolerancji	ISO 2 6H
Materiał ostrza 	HSS
norma	DIN 2181
głębokość gwintu	20 mm
Rodzaj gwintu	MF
wielkość gwintu	M10×0,75
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	C
Kształł nakroju	D
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworach nieprzelotowych i przelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki ręczne
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik