



Narzynki, UNC: 4-40



Dane zamówienia

Numer katalogowy	142520 4-40
GTIN	4045197084736
Klasa artykułu	11K

Opis

Wykonanie:

Z nacięciem **z obustronnym ścięciem w nakroju**. Ułatwia to nacinanie i odprowadzanie wiórów w kierunku skrawania. **Nakrój 1 3/4 zwoju.**

Zastosowanie:

Do uniw. gwintów grubozwojnych UNC wg ASME-B1.1.

Rodzaj gwintu: UNC

Kąt boku zarysu gwintu: 60 stopni

Materiał ostrza

 ; HSS

norma: EN 22568

Klasa tolerancji: 2A

liczba zwojów na cal: 40

Ø gwintu: 2,85 mm

Ø zewnętrzna: 16 mm

wysokość: 5 mm

Opis techniczny

wysokość	5 mm
----------	------

Ø gwintu	2,85 mm
liczba zwojów na cal	40
Ø zewnętrzna	16 mm
Rodzaj gwintu	UNC
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS
norma	EN 22568
Klasa tolerancji	2A