

**Narzynki, UNF: 3/8-24****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	142620 3/8-24
GTIN	4045197084927
Klasa artykułu	11K

**Opis****Wykonanie:**

Z nacięciemz **obustronnym ścięciem w nakroju**. Ułatwia to nacinanie i odprowadzanie wiórów w kierunku skrawania.**Nakrój 1 3/4 zwoju.**

**Zastosowanie:**

**Do uniw. gwintów drobnozwojnych UNF** wg ASME-B1.1.

Klasa tolerancji: 2A

liczba zwojów na cal: 24

Ø gwintu: 9,53 mm

Ø zewnętrzna: 30 mm

wysokość: 11 mm

**Opis techniczny**

liczba zwojów na cal	24
Ø gwintu	9,53 mm
wysokość	11 mm
Ø zewnętrzna	30 mm

wielkość gwintu	3/8-24 UNF
kierunek skrawania	prawe
Rodzaj gwintu	UNF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
norma	EN 22568
Klasa tolerancji	2A
Rodzaj produktu	Narzynki

---

## Akcesoria

Zestaw narzędzi do gwintów UNF, w walizce z tworzywa sztucznego do uniwersalnych gwintów drobnozwojnych UNF UNF1/4-3/4

145965 UNF1/4-3/4