

**Narzynki, UNC: 1/2-13****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	142520 1/2-13
GTIN	4045197084835
Klasa artykułu	11K

**Opis****Wykonanie:**

Z nacięciem **z obustronnym ścięciem w nakroju**. Ułatwia to nacinanie i odprowadzanie wiórów w kierunku skrawania. **Nakrój 1 3/4 zwoju.**

**Zastosowanie:**

**Do uniw. gwintów grubozwojnych UNC** wg ASME-B1.1.

Klasa tolerancji: 2A

liczba zwojów na cal: 13

Ø gwintu: 12,7 mm

Ø zewnętrzna: 38 mm

wysokość: 14 mm

**Opis techniczny**

wysokość	14 mm
Ø gwintu	12,7 mm
liczba zwojów na cal	13
Ø zewnętrzna	38 mm

kierunek skrawania	prawe
Rodzaj gwintu	UNC
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
norma	EN 22568
Klasa tolerancji	2A
Rodzaj produktu	Narzynki

## Akcesoria

Zestaw narzędzi do gwintów UNC, w walizce z tworzywa sztucznego do uniwersalnych gwintów gruboźwojnych UNC UNC1/4-3/4

145955 UNC1/4-3/4