

Garant**Zestawy gwintowników ręcznych, bez powłoki, G: G1/4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130550 G1/4
GTIN	4045197067609
Klasa artykułu	11G

Opis**Wykonanie:**

2-elementowy zestaw gwintowników: **wstępny i wykańczak.**

Zastosowanie:

Do cylindrycznych gwintów rurowych wg DIN-ISO 228/1 **
**(do połączeń bez uszczelniania gwintu).

Materiał ostrza: HSS

liczba zwojów na cal: 19

Ø gwintu: 13,16 mm

długość całkowita L: 70 mm

Ø chwytu D_s: 11 mm

Chwyt kwadratowy □: 9 mm

Ø otworu rdzenia: 11,8 mm

Opis techniczny

liczba zwojów na cal	19
skok gwintu	1,337 mm
Ø gwintu	13,16 mm
Ø otworu rdzenia	11,8 mm
Materiał ostrza	HSS

Ø chwytu D _s	11 mm
długość całkowita L	70 mm
Chwyt kwadratowy □	9 mm
głębokość gwintu	26,32 mm
wielkość gwintu	G1/4
powłoka	bez powłoki
Rodzaj gwintu	G
Kąt boku zarysu gwintu	55 stopni
norma	DIN 5157
Kształt nakroju	D
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworach nieprzelotowych i przelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki ręczne
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się warunkowo		
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się warunkowo		
Al > 10% Si:	nadaje się warunkowo		
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się		

żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo
uniw.	nadają się
olej	nadaje się
suchy	nadaje się warunkowo