

Garant**Zestawy gwintowników ręcznych, bez powłoki, G: G3/8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130550 G3/8
GTIN	4045197067616
Klasa artykułu	11G

Opis**Wykonanie:**2-elementowy zestaw gwintowników: **wstępny i wykańczak.****Zastosowanie:**

Do cylindrycznych gwintów rurowych wg DIN-ISO 228/1 **
**(do połączeń bez uszczelniania gwintu).

Materiał ostrza: HSS

liczba zwojów na cal: 19

Ø gwintu: 16,66 mm

długość całkowita L: 70 mm

Ø chwytu D_s: 12 mm

Chwyt kwadratowy □: 9 mm

Ø otworu rdzenia: 15,25 mm

Opis techniczny

Ø gwintu	16,66 mm
liczba zwojów na cal	19
Ø otworu rdzenia	15,25 mm
skok gwintu	1,337 mm
Materiał ostrza	HSS

Ø chwytu D _s	12 mm
długość całkowita L	70 mm
Chwyt kwadratowy □	9 mm
głębokość gwintu	49,98 mm
wielkość gwintu	G3/8
powłoka	bez powłoki
Rodzaj gwintu	G
Kąt boku zarysu gwintu	55 stopni
norma	DIN 5157
Kształt nakroju	D
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworach nieprzelotowych i przelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki ręczne
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się warunkowo		
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się warunkowo		
Al > 10% Si:	nadaje się warunkowo		
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się		

żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo
uniw.	nadają się
olej	nadaje się
suchy	nadaje się warunkowo