

**Garant****Gwintowniki ręczne wykańczaki, bez powłoki, G: G3/8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130560 G3/8
GTIN	4045197067715
Klasa artykułu	11G

**Opis****Zastosowanie:**

<B>Do cylindrycznych gwintów rurowych</B> wg DIN-ISO 228/1 <BR/>(do połączeń bez uszczelniania gwintu).

Materiał ostrza

&nbsp; HSS

liczba zwojów na cal: 19

Ø gwintu: 16,66 mm

długość całkowita L: 70 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 12 mm

Chwyt kwadratowy □: 9 mm

Ø otworu rdzenia: 15,25 mm

**Opis techniczny**

Ø otworu rdzenia	15,25 mm
liczba zwojów na cal	19
skok gwintu	1,337 mm
Ø gwintu	16,66 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
Ø chwytu D <sub>s</sub>	12 mm
długość całkowita L	70 mm

Chwył kwadratowy □	9 mm
głębokość gwintu	33,32 mm
wielkość gwintu	G3/8
powłoka	bez powłoki
Rodzaj gwintu	G
Kąt boku zarysu gwintu	55 stopni
norma	DIN 5157
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworach nieprzelotowych i przelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki ręczne
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik