

Garant**Zestawy gwintowników ręcznych, bez powłoki, BSP: W1/8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130670 W1/8
GTIN	4045197067814
Klasa artykułu	11G

Opis**Wykonanie:**3-elementowy zestaw gwintowników: **wstępny, pośredni i wykańczak.****Zastosowanie:**

Do gwintów Whitwortha wg normy BSW BS84 - w polu tolerancji średniej.

Materiał ostrza

&nbsp; HSS

liczba zwojów na cal: 40

Ø gwintu: 3,18 mm

długość całkowita L: 40 mm

Ø chwytu D_s: 3,5 mm

Chwył kwadratowy □: 2,7 mm

Ø otworu rdzenia: 2,5 mm

Opis techniczny

Ø gwintu	3,18 mm
skok gwintu	0,635 mm
liczba zwojów na cal	40
Ø otworu rdzenia	2,5 mm
Materiał ostrza	HSS

&nbsp;

Ø chwytu D _s	3,5 mm
długość całkowita L	40 mm
Chwyt kwadratowy □	2,7 mm
głębokość gwintu	6,36 mm
wielkość gwintu	W1/8
powłoka	bez powłoki
Rodzaj gwintu	BSW
Kąt boku zarysu gwintu	55 stopni
norma	DIN 351
Kształt nakroju	A
Kształt nakroju	C
Kształt nakroju	D
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3×D przy otworach nieprzelotowych i przelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki ręczne
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik