

Garant**Zestawy gwintowników ręcznych, bez powłoki, MF: 26X1,5****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 130470 26X1,5 |
| GTIN | 4045197067234 |
| Klasa artykułu | 11G |

Opis**Wykonanie:**

2-elementowy zestaw gwintowników: **wstępny i wykańczak**. Gwinty szlifowane z pełnego profilu i zaszlifowane.

Rodzaj gwintu: MF

Materiał ostrza

 ; HSS

norma: DIN 2181

Klasa tolerancji: ISO 2 6H

skok gwintu: 1,5 mm

długość całkowita L: 90 mm

Ø chwytu D_s: 18 mm

Chwył kwadratowy □: 14,5 mm

Ø otworu rdzenia: 24,5 mm

Opis techniczny

| | |
|------------------|----------|
| kąt nacięcia | 8 stopni |
| Ø otworu rdzenia | 24,5 mm |
| Ø gwintu | 26 mm |
| skok gwintu | 1,5 mm |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Ø chwytu D _s | 18 mm |
| długość całkowita L | 90 mm |
| Chwyt kwadratowy □ | 14,5 mm |
| Klasa tolerancji | ISO 2 6H |
| Materiał ostrza | HSS |
| norma | DIN 2181 |
| głębokość gwintu | 52 mm |
| Rodzaj gwintu | MF |
| wielkość gwintu | M26×1,5 |
| powłoka | bez powłoki |
| Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni |
| Norma na gwinty | DIN 13 |
| Kształt nakroju | C |
| Kształt nakroju | D |
| chwyt | chwyt walcowy z h9 |
| chłodzenie wewnętrzne | nie |
| Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3xD przy otworach nieprzelotowych i przelotowych |
| kierunek skrawania | prawe |
| rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki ręczne |
| pierścień barwny | bez |
| Rodzaj produktu | gwintownik |