

Garant**Zestawy gwintowników ręcznych, bez powłoki, BSP: W5/32****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130670 W5/32
GTIN	4045197067821
Klasa artykułu	11G

Opis**Wykonanie:**3-elementowy zestaw gwintowników: **wstępny, pośredni i wykańczak.****Zastosowanie:**

Do gwintów Whitwortha wg normy BSW BS84 - w polu tolerancji średniej.

Materiał ostrza

&nbsp; HSS

liczba zwojów na cal: 32

Ø gwintu: 3,97 mm

długość całkowita L: 45 mm

Ø chwytu D_s: 4,5 mm

Chwyt kwadratowy □: 3,4 mm

Ø otworu rdzenia: 3,1 mm

Opis techniczny

Ø otworu rdzenia	3,1 mm
Ø gwintu	3,97 mm
liczba zwojów na cal	32
skok gwintu	0,794 mm
Materiał ostrza	HSS

&nbsp;

Ø chwytu D _s	4,5 mm
długość całkowita L	45 mm
Chwyt kwadratowy □	3,4 mm
głębokość gwintu	7,94 mm
wielkość gwintu	W5/32
powłoka	bez powłoki
Rodzaj gwintu	BSW
Kąt boku zarysu gwintu	55 stopni
norma	DIN 351
Kształt nakroju	A
Kształt nakroju	C
Kształt nakroju	D
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3×D przy otworach nieprzelotowych i przelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki ręczne
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik