

Garant**VC.T 110304, Gatunek: HU7315-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261366 HU7315-1
GTIN	4062406381530
Klasa artykułu	21G

Opis

VC.T 110304 HU7315-1 Gatunek: HU7315-1

Łamacz wiórów: AF

tolerancja: G

głębokość skrawania a_p : 0,05 - 1,5 mmposuw f : 0,03 - 0,25 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 50 - 600 m/min**Opis techniczny**

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 600 m/min
Warunki skrawania	ciągłe
Materiał ostrza 	HM
głębokość skrawania a_p	0,05 - 1,5 mm
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	G

posuw f	0,03 - 0,25 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VC.T 110304
Gatunek	HU7315-1
Zastosowanie główne	N
Łamacz wiórów	AF
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
promień naroża	0,4 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia