

**Garant****Gwintowniki ręczne wykańczaki, bez powłoki, G: G3/4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130560 G3/4
GTIN	4045197067739
Klasa artykułu	11G

**Opis****Zastosowanie:**

<B>Do cylindrycznych gwintów rurowych</B> wg DIN-ISO 228/1 <BR/>(do połączeń bez uszczelniania gwintu).

Materiał ostrza

&nbsp; HSS

liczba zwojów na cal: 14

Ø gwintu: 26,44 mm

długość całkowita L: 90 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 20 mm

Chwył kwadratowy □: 16 mm

Ø otworu rdzenia: 24,5 mm

**Opis techniczny**

liczba zwojów na cal	14
Ø gwintu	26,44 mm
Ø otworu rdzenia	24,5 mm
skok gwintu	1,814 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
Ø chwytu D <sub>s</sub>	20 mm
długość całkowita L	90 mm

Chwył kwadratowy □	16 mm
głębokość gwintu	52,88 mm
wielkość gwintu	G3/4
powłoka	bez powłoki
Rodzaj gwintu	G
Kąt boku zarysu gwintu	55 stopni
norma	DIN 5157
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworach nieprzelotowych i przelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki ręczne
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik