

**Garant****Gwintowniki ręczne wykańczaki, bez powłoki, G: G1****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 130560 G1     |
| GTIN             | 4045197067746 |
| Klasa artykułu   | 11G           |

**Opis****Zastosowanie:**

Do cylindrycznych gwintów rurowych wg DIN-ISO 228/1 (do połączeń bez uszczelniania gwintu).

Materiał ostrza: HSS

liczba zwojów na cal: 11

Ø gwintu: 33,25 mm

długość całkowita L: 100 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 25 mm

Chwyt kwadratowy □: 20 mm

Ø otworu rdzenia: 30,75 mm

**Opis techniczny**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| liczba zwojów na cal    | 11       |
| Ø gwintu                | 33,25 mm |
| Ø otworu rdzenia        | 30,75 mm |
| skok gwintu             | 2,309 mm |
| Materiał ostrza         | HSS      |
| Ø chwytu D <sub>s</sub> | 25 mm    |
| długość całkowita L     | 100 mm   |
| Chwyt kwadratowy □      | 20 mm    |

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| głębokość gwintu                  | 66,5 mm   |
| wielkość gwintu                   | G1  |
| powłoka                           | bez powłoki   |
| Rodzaj gwintu                     | G   |
| Kąt boku zarysu gwintu            | 55 stopni   |
| norma                             | DIN 5157  |
| chwyt                             | chwyt walcowy z h9                                  |
| chłodzenie wewnętrzne             | nie   |
| Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3xD przy otworach nieprzelotowych i przelotowych |
| kierunek skrawania                | prawe   |
| rodzaj narzędzia gwintującego     | Gwintowniki ręczne                                  |
| pierścień barwny                  | bez   |
| Rodzaj produktu                   | gwintownik  |

### Dane użytkownika

|                                | przydatność          | V <sub>c</sub> | kod ISO |
|--------------------------------|----------------------|----------------|---------|
| aluminium tworzywa sztuczne    | nadaje się warunkowo |                |         |
| aluminium (dające krótki wiór) | nadaje się warunkowo |                |         |
| Al > 10% Si:                   | nadaje się warunkowo |                |         |
| Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>   | nadaje się           |                |         |
| Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>   | nadaje się           |                |         |
| Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>   | nadaje się           |                |         |
| żeliwo szare (sferoidalne)     | nadaje się warunkowo |                |         |
| uniw.                          | nadają się           |                |         |
| olej                           | nadaje się           |                |         |
| suchy                          | nadaje się warunkowo |                |         |

