

Garant**Zestawy gwintowników ręcznych, bez powłoki, G: G1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130550 G1
GTIN	4045197067654
Klasa artykułu	11G

Opis**Wykonanie:**

2-elementowy zestaw gwintowników: **wstępny i wykańczak.**

Zastosowanie:

Do cylindrycznych gwintów rurowych wg DIN-ISO 228/1
(do połączeń bez uszczelniania gwintu).

Materiał ostrza: HSS

liczba zwojów na cal: 11

Ø gwintu: 33,25 mm

długość całkowita L: 100 mm

Ø chwytu D_s: 25 mm

Chwyt kwadratowy □: 20 mm

Ø otworu rdzenia: 30,75 mm

Opis techniczny

liczba zwojów na cal	11
Ø gwintu	33,25 mm
Ø otworu rdzenia	30,75 mm
skok gwintu	2,309 mm

Materiał ostrza	HSS
Ø chwytu D_s	25 mm
długość całkowita L	100 mm
Chwyt kwadratowy □	20 mm
głębokość gwintu	66,5 mm
wielkość gwintu	G1
powłoka	bez powłoki
Rodzaj gwintu	G
Kąt boku zarysu gwintu	55 stopni
norma	DIN 5157
Kształt nakroju	D
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworach nieprzelotowych i przelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki ręczne
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się warunkowo		
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się warunkowo		
Al > 10% Si:	nadaje się warunkowo		
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się		

Stal < 900 N/mm ²	nadaje się
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo
uniw.	nadają się
olej	nadaje się
suchy	nadaje się warunkowo