

**Garant****VC.T 160404, Gatunek: HU7315-1**

### Dane zamówienia

Numer katalogowy	261372 HU7315-1
GTIN	4062406381462
Klasa artykułu	21G

### Opis

VC.T 160404 HU7315-1 Gatunek: HU7315-1

Łamacz wiórów: AF

tolerancja: G

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,05 - 1,5 mmposuw  $f$ : 0,03 - 0,25 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 50 - 600 m/min

### Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VCGT 160404
Warunki skrawania	ciągły
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	50 - 600 m/min
Gatunek	HU7315-1
powłoka	bez powłoki

promień naroża	0,4 mm
posuw f	0,03 - 0,25 mm/obr,
Materiał ostrza	HM
tolerancja	G
liczba wymian/ostrzy	2
Łamacz wiórów	AF
Zastosowanie główne	N
głębokość skrawania $a_p$	0,05 - 1,5 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia