

**Garant****VC.T 160408, Gatunek: HU7315-1**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	261374 HU7315-1
GTIN	4062406381479
Klasa artykułu	21G

## Opis

VC.T 160408 HU7315-1 Gatunek: HU7315-1

Łamacz wiórów: AF

tolerancja: G

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,05 - 1,5 mmposuw  $f$ : 0,03 - 0,25 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 50 - 600 m/min

## Opis techniczny

tolerancja	G
posuw $f$	0,03 - 0,25 mm/obr,
promień naroża	0,8 mm
Warunki skrawania	ciągłe
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	50 - 600 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Zastosowanie główne	N

Łamacz wiórów	AF
Gatunek	HU7315-1
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VC.T 160408
głębokość skrawania $a_p$	0,05 - 1,5 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HM
liczba wymian/ostrzy	2
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia