

Garant**Zestawy gwintowników ręcznych, bez powłoki, G: G1.1/4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130550 G1.1/4
GTIN	4045197067661
Klasa artykułu	11G

Opis**Wykonanie:**

2-elementowy zestaw gwintowników: **wstępny i wykańczak.**

Zastosowanie:

Do cylindrycznych gwintów rurowych wg DIN-ISO 228/1
(do połączeń bez uszczelniania gwintu).

Materiał ostrza: HSS

liczba zwojów na cal: 11

Ø gwintu: 41,91 mm

długość całkowita L: 125 mm

Ø chwytu D_s: 32 mm

Chwyt kwadratowy □: 24 mm

Ø otworu rdzenia: 39,5 mm

Opis techniczny

Ø gwintu	41,91 mm
skok gwintu	2,309 mm
Ø otworu rdzenia	39,5 mm
liczba zwojów na cal	11

Materiał ostrza	HSS
Ø chwytu D _s	32 mm
długość całkowita L	125 mm
Chwył kwadratowy □	24 mm
głębokość gwintu	83,82 mm
wielkość gwintu	G1.1/4
powłoka	bez powłoki
Rodzaj gwintu	G
Kąt boku zarysu gwintu	55 stopni
norma	DIN 5157
Kształt nakroju	D
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworach nieprzelotowych i przelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki ręczne
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się warunkowo		
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się warunkowo		
Al > 10% Si:	nadaje się warunkowo		
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się		

Stal < 900 N/mm ²	nadaje się
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo
uniw.	nadają się
olej	nadaje się
suchy	nadaje się warunkowo