



## Zestawy gwintowników ręcznych, bez powłoki, G: G1/4



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	130650 G1/4
GTIN	4045197067760
Klasa artykułu	12G

### Opis

#### Wykonanie:

2-elementowy zestaw gwintowników: **wstępny i wykańczak.**

#### Zastosowanie:

**Do cylindrycznych gwintów rurowych** wg DIN-ISO 228/1 (do połączeń bez uszczelniania gwintu).

Materiał ostrza

• HSS

liczba zwojów na cal: 19

Ø gwintu: 13,16 mm

długość całkowita L: 70 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 11 mm

Chwył kwadratowy □: 9 mm

Ø otworu rdzenia: 11,8 mm

### Opis techniczny

Ø otworu rdzenia	11,8 mm
Ø gwintu	13,16 mm
skok gwintu	1,337 mm
liczba zwojów na cal	19

Materiał ostrza &nbsp;	HSS
Ø chwytu D <sub>s</sub>	11 mm
długość całkowita L	70 mm
Chwyt kwadratowy □	9 mm
głębokość gwintu	26,32 mm
wielkość gwintu	G1/4
powłoka	bez powłoki
Rodzaj gwintu	G
Kąt boku zarysu gwintu	55 stopni
norma	DIN 5157
Kształt nakroju	C
Kształt nakroju	D
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3×D przy otworach nieprzelotowych i przelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki ręczne
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik